



## Momentový klúč s číselníkovým úchylkomerom, Maximálny ťahovací moment: 420Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	655500 420
GTIN	4560138442319
Trieda položky	66F

### Popis

#### Prevedenie:

Jednoramenné; úzka konštrukcia s dobre čitateľným číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, pochrómované s pevným štvorhranom pohonu pre nástavce nástrčkových kľúčov.

**Merná jednotka:** Nm.

#### Funkcia:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné určiť pomocou vlečného ukazovateľa na ďalšie odčítavanie.

#### Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o používaní:

##### Legenda k výkresu a vzorc:

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

#### Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

### Technický opis

Ukazovateľ	analogová
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Hmotnosť	2400 g
Maximálny ťahovací moment	420 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Členenie stupnice 1 dielik =	5 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 420 Nm
Celková dĺžka L	890 mm
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Spätná väzba	so zobrazením
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L <sub>3</sub> ]	800 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Norma	DIN EN ISO 6789
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Kalibrácia	O3
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	optická
Meracia technika	mechanický
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	áno
Druh produktu	Momentové kľúče

**Služby**

Kalibrácia Momentový kľúč obojstranný Maximálny  
uťahovací moment 1000/2

020030 1000/2

Kalibrácia DAkkS Momentový kľúč obojstranný Maximálny  
uťahovací moment 1000/2

020040 1000/2