



Momentový klúč s číselníkovým úchylkomerom, Maximálny ťahovací moment: 2100Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	655500 2100
GTIN	2050001017031
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:

Jednoramenné; úzka konštrukcia s dobre čitateľným číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, pochrómované s pevným štvorhranom pohonu pre nastavce nástrčkových kľúčov.

Merná jednotka: Nm.

Funkcia:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné určiť pomocou vlečného ukazovateľa na ďalšie odčítavanie.

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Hmotnosť	12000 g
Maximálny ťahovací moment	2100 Nm
Ukazovateľ	analogová
Pohonný štvorhran	1 palec
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Členenie stupnice 1 dielik =	20 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	200 - 2100 Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	2000 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková dĺžka L	2140 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Spätná väzba	so zobrazením
Merací proces	Krútiaci moment
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Kalibrácia	O3
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	optická
Meracia technika	mechanický
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	áno
Druh produktu	Momentové kľúče

