

HOLEX**Momentový kľúč s číselníkovým úchylkomerom, Maximálny ťahovací moment: 25Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	655520 25
GTIN	4045197549921
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenné; úzka konštrukcia s dobre čitateľným číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, pochrómované s pevným štvorhranom pohonu pre nástavce nástrčkových kľúčov.

Merné jednotky: Nm Dobre uchopiteľná 2-zložková rukoväť.

Funkcia:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné určiť pomocou vlečného ukazovateľa na ďalšie odčítavanie.

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Maximálny ťahovací moment	25 Nm
Hmotnosť	400 g
Ukazovateľ	analogová
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Smer ťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Členenie stupnice 1 dielik =	0,5 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	5 - 25 Nm
Celková dĺžka L	250 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Spätná väzba	so zobrazením
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [L ₁]	164 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	200 mm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Kalibrácia	O3
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	optická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia Momentový kľúč obojstranný Maximálny ťahovací moment 400/2

020030 400/2

Kalibrácia DAkkSMomentový klúč obojstranný Maximálny
uťahovací moment 1000/2

020040 1000/2