

Garant

Súprava presných kužeľovitých záhlbníkov s 3 upínacími plochami č. 150132 v boxe 90°, TiAlN, Počet záhlbníkov: 5

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150303 5
GTIN	4045197912107
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Presný kužeľový záhlbník 150132. Všetky záhlbníky **majú navyše 3 upínacie plochy** na stopke na použitie v 3-čelustovom skľučovadle.

Všetky hĺbidlá s 3 reznými ranami. Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a koordinovanou prípravou reznej hrany. Radiálne podbrúsené. Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu. Novo vyvinutá, **špeciálna povrchová úprava TiAlN** pre dlhú životnosť. Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Výhoda:

Mimoriadne hladký chod počas celého procesu zahlbovania. Chod bez chvenia pre dokonalé výsledky s **optimálnou životnosťou nástroja**.

Použitie:

Presný záhlbník na vytváranie **presných, okrúhlych 90° záhlbov**.

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Rozsah balenia:

5-dielna presná súprava kužeľovitých záhlbníkov **v okrúhlym boxe**.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Počet záhlbníkov	5
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Členenie záhlbníkových rezov	nerovnaké
Norma	DIN 335 C
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	75	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	75	N
Hliník > 10 % si	vhodný	50	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	65	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	50	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	8	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	16	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	10	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	12	S
GG(G)	vhodný	25	K
CuZn	vhodný	60	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		

Uni	vhodný
mokrý maximum	vhodný
suché	podmienene vhodný

Príslušenstvo

Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° Vonkajšie Ø Dc 6,3	150132 6,3
Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° Vonkajšie Ø Dc 20,5	150132 20,5
Rukoväť pre kuželový záhlbník s 3 upínacími plochami Ø stopky 6	150408 6
Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° Vonkajšie Ø Dc 12,4	150132 12,4
Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° Vonkajšie Ø Dc 16,5	150132 16,5
Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° Vonkajšie Ø Dc 10,4	150132 10,4
Rukoväť pre kuželový záhlbník s 3 upínacími plochami Ø stopky 8	150408 8