

HOLEX**Vysokotlakový zverák bez otočného taniera, Šírka čeluste: 113mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362075 113
GTIN	2050001760845
Trieda položky	32E

Popis**Prevedenie:**

- Základné teleso a pohyblivé horné sane z tvárnej liatiny GGG 60, tvrdené a brúsené vodiace dráhy.
- Mechanicky a hydraulicky ovládaný zosilňovač sily s presne voliteľnou upínacou silou.
- Bezúdržbové a úplne zapuzdrené vysokotlakové vreteno.
- Sériovo s tvrdými a brúsenými hladkými upínacími čelustami.
- Spodný diel s pozdĺžnou a priečnou drážkou umožňuje exaktné a rýchle vyrovnanie upínača v pozdĺžnom a priečnom smere.

Popis:

Vymeniteľné čeluste.

Rýchle prestavenie upínacieho rozsahu.

Prednastavenie upínacieho tlaku.

Použitie:

Na bezpečné upínanie bez vibrácií pri vysokých rezacích a posuvných silách. Rýchle upínanie s ručnou kľukou.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 páru ryhovaných upínacích čelustí (zadná strana hladká), ručnej kľuky.

Zvláštne príslušenstvo:

Vymeniteľné čeluste č. 362076; 362077; 362079, otočná doska č. 362073.

Technický opis

Rozsah upínania b III	109 - 170 mm
L ₄	413 - 583 mm

Upínacia sila	30 kN
H	55 mm
Šírka čeluste	113 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	HD zverák
Rozsah upínania b II	52 - 113 mm
Výška podložky G ±0,02	65,5 mm
Výška čelusti C	31,6 mm
Rozsah upínania b I	0 - 56 mm
Výška základného telesa c	97 mm
Hmotnosť	24 kg
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Otočná doštička pre zverák pre šírku čelustí 113	362073 113
Upínacia čelusť s pozdĺžnymi drážkami, druhá strana hladká pre šírku čelustí 113	362076 113
Upínacia čelusť jemne drážkovaná, druhá strana s pozdĺžnymi drážkami pre šírku čelustí 113	362077 113
Upínacia čelusť s hranolmi, druhá strana s pozdĺžnymi drážkami pre šírku čelustí 113	362079 113
Otočná doštička pre zverák pre šírku čelustí 135	362073 135