



Modulární svěrák, Šířka čelustí A: 200/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362100 200/4
GTIN	2050001719539
Trieda položky	35G

Popis

Prevedenie:

- Jednoduchá mechanická obsluha (do 3,5 t).
- Jednoduché nastavenie šírky upnutia.
- Strojový zverák so sťahovacími čelustami.
- Tvrdosť HRC 60.
- Rovnobežnosť 0,02 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane vťahovacích čelustí, 1 dorazu obrobku, 2 kusov drážkovaných kameňov č. 362160, veľk. 16/16, 1 upínacieho kľúča, 1 kľúča s priečnou rukoväťou.

Upozornenie:

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.

Technický opis

Šířka čelustí A	200 mm
Rozsah upínania b	400 mm
Hmotnosť	74 kg
Lícovacia drážka pozdĺžna l	16 mm
Výška čelusti C	65 mm
Lícovacia drážka priečna n	16 mm

Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Gerardi 200
Celková dĺžka L	695 mm
Výška základného telesa G	70 mm
maximálna upínacia sila pri 120 Nm	40 kN
Séria	Gerardi 200
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 12/16	362160 12/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 16/16	362160 16/16
Dvojica svoriek pre šírku čelustí 200	362120 200
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 18/16	362160 18/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 14/16	362160 14/16
Pozdĺžne drážkovaná predsadzovacia čelusť (kus) pre šírku čelustí 200	362146 200
Hladká predsadzovacia čelusť, tvrdá (kus) pre šírku čelustí 200	362147 200
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 20/16	362160 20/16
Hladká predsadzovacia čelusť, mäkká (kus) pre šírku čelustí 200	362148 200