

**Silové kombinované kliešte, leštené, Celková dĺžka: 225mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	700440 225
GTIN	4003773013198
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	225 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	3 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte

