

PHOTONIC  
you will see**Vysokovýkonné kruhové svetlo so segmentovým riadením, Ø kruhového svetla: 66mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492225 66
GTIN	2050002067424
Trieda položky	49K

**Popis****Prevedenie:**

Kruhové LED svetlo s integrovaným ovládačom pre užívateľsky prívetivé ovládanie – nie je potrebná samostatná riadiaca jednotka. Ergonomické a intuitívne ovládanie pre ľavákov aj pravákov. 2 nastaviteľné pracovné vzdialenosti (45 – 130 mm a 80 – 300 mm). Homogénne osvetlenie. Segmenty je možné ovládať jednotlivo. Pamäťová funkcia pre preferované nastavenie. Možno integrovať do prostredia ESD.

**Výhoda:**

- **Možnosť nastavenia viacerých pracovných vzdialeností**
- **Bez potreby externej riadiacej jednotky**
- **Flexibilné a inteligentné ovládanie segmentov**

**Rozsah balenia:**

Vrátane adaptéra Ø 66 mm na 58 mm, medzinárodného napájacieho adaptéra (100 – 240 V), kľúča na vnútorný šesťhran.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Difúzor, polarizačný filter, adaptér pre objektívy.

**Technický opis**

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Ø kruhového svetla	66 mm

Kruhové svetlo Výška	31 mm
Kruhové svetlo Šírka	128 mm
Kruhové svetlo Dĺžka	107 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Osvetľovacia jednotka pre merací prostriedok