



Vanádiové kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	701800 160
GTIN	4003773040729
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Chróm-vanádiová oceľ. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC), vhodné aj pre drôt Piano. **Na práce pod napätím do 1000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	1,5 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2 mm
elektrostatická vlastnosť	VDE 1000 V
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vlastnosť čelustí	ozubené
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ

Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte