



## Vanádiové kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 200mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	701900 200
GTIN	4003773010029
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano. Izolované podľa **DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

Kliešte pochrómované, rukoväť s viaczložkovým opláštením.

#### Norma:

**DIN ISO 5746.**

#### Materiál:

Špeciálna chróm-vanádiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

### Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2,2 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná

bez iskier

nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte