

Garant**Vanádiové kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	701910 180
GTIN	4045197501448
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano. Izolované podľa **DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

Norma:**DIN ISO 5746.****Materiál:**

Špeciálna chróm-vanádiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2 mm
Celková dĺžka	180 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ

Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte