

KANON**Skúšačky a pracovné prístroje pre najmenšie ťahovacie momenty,
Maximálny ťahovací moment: 3cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	658800 3
GTIN	4582126965389
Trieda položky	66F

Popis**Prevedenie:**

Presné meracie zariadenie pre najnižšie krútiace momenty. Ľahko čitateľná stupnica s vlečným ukazovateľom na hornej strane a ďalšia stupnica na boku telesa. **S 3-čelustovým ocelovým skľučovadlom.**

Použitie:

Na meranie najmenších krútiacich momentov (krútiace alebo trecie odpory), prípadne na kontrolované ťahovanie skrutiek.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Hmotnosť	290 g
Maximálny ťahovací moment	3 cNm
Rozsah skľučovadla	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Rozsah krútiaceho momentu	0,4 - 3 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	4 - 30 mNm
Spätná väzba	so zobrazením

Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Celková dĺžka L	106 mm
Séria	SGK
Členenie stupnice 1 dielik =	0,5 mNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Ukazovateľ	analógová
Signalizácia spustenia	optická
Forma pripojenia	3-čelustové skľučovadlo
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Kalibrácia	O3
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče