

KANON**Skúšačky a pracovné prístroje pre najmenšie ťahovacie momenty,
Maximálny ťahovací moment: 24cNm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 658800 24 |
| GTIN | 4582126965433 |
| Trieda položky | 66F |

Popis

Prevedenie:

Presné meracie zariadenie pre najnižšie krútiace momenty. Ľahko čitateľná stupnica s vlečným ukazovateľom na hornej strane a ďalšia stupnica na boku telesa. **S 3-čelustovým ocelovým skľučovadlom.**

Použitie:

Na meranie najmenších krútiacich momentov (krútiace alebo trecie odpory), prípadne na kontrolované ťahovanie skrutiek.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

| | |
|---------------------------|--------------|
| Rozsah skľučovadla | 1 - 8,5 mm |
| Maximálny ťahovací moment | 24 cNm |
| Hmotnosť | 600 g |
| Ø | 63 mm |
| Rozsah krútiaceho momentu | 2 - 24 cNm |
| Rozsah krútiaceho momentu | 20 - 240 mNm |
| Signalizácia spustenia | optická |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Forma pripojenia | 3-čelustové skľučovadlo |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Spätná väzba | so zobrazením |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ |
| Séria | SGK |
| Ukazovateľ | analogová |
| Prestavitelnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť |
| Celková dĺžka L | 132 mm |
| Členenie stupnice 1 dielik = | 0,2 cNm |
| Merací proces | Krútiaci moment |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm |
| Kalibrácia | O3 |
| Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % |
| Údaje protokolovateľné | nie |
| Meracia technika | mechanický |
| Druh produktu | Momentové kľúče |

Služby

Kalibrácia Momentový kľúč obojstranný Maximálny uťahovací moment 400/2

020030 400/2