

KANON**Skúšačky a pracovné prístroje pre najmenšie ťahovacie momenty,
Maximálny ťahovací moment: 36cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	658800 36
GTIN	4582126965440
Trieda položky	66F

Popis**Prevedenie:**

Presné meracie zariadenie pre najnižšie krútiace momenty. Ľahko čitateľná stupnica s vlečným ukazovateľom na hornej strane a ďalšia stupnica na boku telesa. **S 3-čelustovým ocelovým skľučovadlom.**

Použitie:

Na meranie najmenších krútiacich momentov (krútiace alebo trecie odpory), prípadne na kontrolované ťahovanie skrutiek.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Hmotnosť	600 g
Maximálny ťahovací moment	36 cNm
Ø	63 mm
Rozsah skľučovadla	1 - 8,5 mm
Rozsah krútiaceho momentu	4 - 36 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 360 mNm
Členenie stupnice 1 dielik =	0,5 cNm

Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Signalizácia spustenia	optická
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Celková dĺžka L	132 mm
Ukazovateľ	analogová
Merací proces	Krútiaci moment
Séria	SGK
Forma pripojenia	3-čelustové skľučovadlo
Spätná väzba	so zobrazením
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Kalibrácia	O3
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Presnosť merania krútiaci moment	$\pm 3\%$
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia Momentový kľúč obojstranný Maximálny uťahovací moment 400/2

020030 400/2