



Momentový skrutkovač „Torsiometer“, Maximálny uťahovací moment: 75cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659200 75
GTIN	4018754118908
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s torznou tyčou ako meracím prvkom.
Stupnica s vlečným ukazovateľom pre uťahovanie doprava.

Meracie jednotky: cNm, lbfin

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Ukazovateľ	analógová
Maximálny uťahovací moment	75 cNm
Členenie stupnice 1 dielik =	2,5 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Uchytenie bitu	F 6,3
Rozsah krútiaceho momentu	15 - 75 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	1,5 - 6,5 lbfin

Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Spätná väzba	so zobrazením
Celková dĺžka L	185 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfm
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Hmotnosť	225 g
Merací proces	Krútiaci moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Séria	TORSIOMETER 760
Kalibrácia	O3
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

KalibráciaUťahovací skrutkovač na oboch stranách
Maximálny uťahovací moment 0,04-20/2

020260 0,04-20/2