

**Momentový skrutkovač „Torsiometer“, Maximálny ťahovací moment:
300cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659200 300
GTIN	4018754118922
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s torznou tyčou ako meracím prvkom.
Stupnica s vlečným ukazovateľom pre ťahovanie doprava.

Meracie jednotky: cNm, lbfin

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Ukazovateľ	analógová
Maximálny ťahovací moment	300 cNm
Členenie stupnice 1 dielik =	10 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Uchytenie bitu	F 6,3
Rozsah krútiaceho momentu	60 - 300 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	6 - 26 lbfin

Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbf/in
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Celková dĺžka L	185 mm
Spätná väzba	so zobrazením
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Merací proces	Krútiaci moment
Hmotnosť	230 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Séria	TORSIOMETER 760
Kalibrácia	O3
Smer vŕhovania	uťahovanie doprava a doľava
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

KalibráciaUťahovací skrutkovač na oboch stranách
Maximálny uťahovací moment 0,04-20/2

020260 0,04-20/2