

**PLANOLITH****Granitová doska Presnosť 00, Dĺžka×šírka: 800X600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	430400 800X600
GTIN	2050001042644
Trieda položky	46H

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.

- **Bez defektov, homogénna štruktúra.**
- **Odolná voči ohybu a skrúteniu.**
- **Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.**
- **Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.**
- **Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.**
- **Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (oceľové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.**
- **Tvrdsie ako tvrdená oceľ (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

**Presnosť:**

Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.

**DIN 876/00 – obzvlášť jemne diamantom lapované** pre meráciu miestnosť.

**Rozsah balenia:**

**Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia.** Vrátane nadstavcov v podobe oceľových gulíciek.

**Upozornenie:**

**Na vyžiadanie:** Nehrdzavejúce oceľové závitové vložky, oceľové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne oceľové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevoľné.

**Technický opis**

Rovinnosť	0,004 mm
-----------	----------

Hrúbka	120 mm
Hmotnosť	173 kg
Počet nastavcov v podobe oceľových guľôčok	3
Norma	DIN 876
Presnosť	00 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Meracia doska

## Príslušenstvo

Dvojica odvíjacích stojanov	431705
Pár koníkov akosť 1, ťažké prevedenie Výška hrotu 150	431710 150
Pár koníkov akosť 1, ťažké prevedenie Výška hrotu 200	431710 200
Vodiaca a napínacia T-drážková lišta vrátane montáže pre dĺžku dosky 800	431700 800