



Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 120cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659933 120
GTIN	4013288100641
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftformna bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S **rýchlopínacím držiakom Rapidaptor**pre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 **und** E 6,3. Nastavenie krútiaceho momentu pomocou stupnice mikrometra rukou (prípadne od veľ. 600 pomocou pomocného náradia alebo vidlicového kľúča SW17).

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počutiteľne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	120 cNm
Členenie stupnice 1 dielik =	5 cNm
Ukazovateľ	analogová
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	D 6,3
Uchytenie bitu	F 6,3

Rozsah krútiaceho momentu	30 - 120 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,3 - 1,2 Nm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Celková dĺžka L	155 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Hmotnosť	122 g
Prestavitel'nosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Spätná väzba	s vypínaním
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Kalibrácia	O1
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický
Označenie výrobcu	7400
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

KalibráciaMomentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20