

**Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 300cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659933 300
GTIN	4013288192158
Trieda položky	63F

Popis**Prevedenie:**

Rukoväť Kraftformna bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S **rýchlopínacím držiakom Rapidaptor**pre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 **und** E 6,3. Nastavenie krútiaceho momentu pomocou stupnice mikrometra rukou (prípadne od veľ. 600 pomocou pomocného náradia alebo vidlicového kľúča SW17).

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	300 cNm
Ukazovateľ	analogová
Členenie stupnice 1 dielik =	10 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	F 6,3
Uchytenie bitu	D 6,3

Rozsah krútiaceho momentu	120 - 300 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	1,2 - 3 Nm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Celková dĺžka L	155 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Spätná väzba	s vypínaním
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Hmotnosť	122 g
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O1
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Označenie výrobcu	7400
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

KalibráciaMomentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20