



## Momentový skrutkovač bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 120cNm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659934 120
GTIN	4013288102911
Trieda položky	63F

### Popis

#### Prevedenie:

Rukoväť **Kraftform**na bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S **rýchlopínacím držiakom Rapidaptor**pre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 **und** E 6,3. Nastavenie krútiaceho momentu pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300 – 654460) a šesťhranného nástrčného kľúča SW7 (alebo SW10 pre veľkosť 600). **Skrutkovače sú z výroby prednastavené na najčastejšie požadovanú hodnotu krútiaceho momentu.**

#### Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

### Technický opis

1 otočenie (360°) zodpovedá	10 cNm
Maximálny ťahovací moment	120 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
nastavený ťahovací moment	0,3 Nm
Uchytenie bitu	F 6,3

Uchytenie bitu	D 6,3
Rozsah krútiaceho momentu	30 - 120 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,3 - 1,2 Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Hmotnosť	180 g
Merací proces	Krútiaci moment
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Spätná väzba	s vypínaním
Celková dĺžka L	155 mm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrácia	O6
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Označenie výrobcu	7400 pre-set, 105 mm
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Služby

Kalibrácia a nastavenie Momentový skrutkovač bez stupnice Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020170 0,04-20

## Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“  
Maximálny ťahovací moment 2

---

654300 2