

**Momentový skrutkovač bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 300cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659934 300
GTIN	4013288102928
Trieda položky	63F

Popis**Prevedenie:**

Rukoväť **Kraftform**na bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S **rýchlopínacím držiakom Rapidaptor**pre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 **und** E 6,3. Nastavenie krútiaceho momentu pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300 – 654460) a šesťhranného nástrčného kľúča SW7 (alebo SW10 pre veľkosť 600). **Skrutkovače sú z výroby prednastavené na najčastejšie požadovanú hodnotu krútiaceho momentu.**

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

Technický opis

nastavený ťahovací moment	1,2 Nm
1 otočenie (360°) zodpovedá	20 cNm
Maximálny ťahovací moment	300 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	F 6,3

Uchytenie bitu	D 6,3
Rozsah krútiaceho momentu	120 - 300 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	1,2 - 3 Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková dĺžka L	155 mm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Prestavitel'nosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Hmotnosť	180 g
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O6
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický
Označenie výrobcu	7400 pre-set, 105 mm
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia a nastavenie Momentový skrutkovač bez stupnice Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020170 0,04-20

Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“
Maximálny ťahovací moment 10

654300 10