

**Momentový skrutkovač bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 600cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659934 600
GTIN	4013288102935
Trieda položky	63F

**Popis****Prevedenie:**

Rukoväť **Kraftform**na bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S **rýchlopínacím držiakom Rapidaptor**pre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 **und** E 6,3. Nastavenie krútiaceho momentu pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300 – 654460) a šesťhranného nástrčného kľúča SW7 (alebo SW10 pre veľkosť 600). **Skrutkovače sú z výroby prednastavené na najčastejšie požadovanú hodnotu krútiaceho momentu.** S pištoľovým úchytom na prenos vysokých krútiacich momentov.

**Funkcia:**

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornenie:**

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

**Technický opis**

nastavený ťahovací moment	3 Nm
Maximálny ťahovací moment	600 cNm

1 otočenie (360°) zodpovedá	50 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	D 6,3
Uchytenie bitu	F 6,3
Rozsah krútiaceho momentu	300 - 600 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	3 - 6 Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Celková dĺžka L	150 mm
Hmotnosť	266 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O6
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Označenie výrobcu	7400 pre-set, pistol handle
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Služby

Kalibrácia a nastavenie Momentový skrutkovač bez stupnice Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020170 0,04-20

---

## Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“  
Maximálny ťahovací moment 10

654300 10