

KANON**Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 15cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659949 15
GTIN	4580125347700
Trieda položky	66F

Popis**Prevedenie:**

Nastaviteľné pomocou mikrometrickej stupnice. Profilovaná rukoväť z ľahkého kovu.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Ø	16 mm
Maximálny ťahovací moment	15 cNm
Členenie stupnice 1 dielik =	0,1 cNm
Ukazovateľ	analogová
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	F 6,3
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 15 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,01 - 0,15 Nm
Celková dĺžka L	107 mm

Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Hmotnosť	60 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Spätná väzba	s vypínaním
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O3
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Uťahovací skrutkovač na oboch stranách
Maximálny uťahovací moment 0,04-20/2

020260 0,04-20/2