



Momentový skrutkovač, Typ: TX9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659950 TX9
GTIN	4013288093356
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Osvedčená rukoväť Kraftform, pištoľová rukoväť od 5 Nm. Každý skrutkovač je prednastavený na príslušný krútiaci moment **pre príslušnú veľkosť skrutky**.

Vďaka plombe je mechanika v rukoväti chránená proti prestaveniu a manipulácii. Veľkosť výstupu a krútiaci moment sú vyrazené na konci rukoväti.

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní.

Ďalšie utiahnutie skrutky nie je možné.

Veľ. 2 – 4 pre skrutky s vnútorným šesťhranom.

Veľ. TX6 – TX20 na skrutky s profilom **Torx®**.

Veľ. 6IP – 20IP pre skrutky s **profilom Torx Plus®**.

Použitie:

Ideálny na montáž otočných rezných platničiek.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Dĺžka čepele	65 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±10 %
nastavený ťahovací moment	140 cNm

nastavený ťahovací moment	1,4 Nm
Merací proces	Krútiaci moment
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková dĺžka L	175 mm
Hmotnosť	118 g
Spätná väzba	s vypínaním
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Forma pripojenia	pevný
Nastavenie hodnoty spúšťania	prednastavený
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Označenie výrobcu	300 TX
Pevne nastavený krútiaci moment	áno
Druh produktu	Momentový skrutkovač