

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/09mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Trieda položky	21T

Popis

Prevedenie:

Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	15,25 mm
Klinok	259015 11
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Skrutka klinku	259018 9
Veľkosť doštičiek	9 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	20 mm
Držiak ISO-kód	A16M PCLNR/L09
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500