

Garant**Sústružnícky držiak eco krátky, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250614 16/11
GTIN	4045197927194
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným privodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Technický opis

Celková dĺžka L	81 mm
Čeľusť, skrutka, pružina	259036 21
Skrutka pre podložku	259027 3
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Funkčná šírka L ₄	22 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Podložka	269007 1
Dĺžka hlavy L ₁	33 mm
Veľkosť stopky	16 mm

Držiak ISO-kód	DDJNR/L 1616X11
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500