

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	150 mm
Držiak ISO-kód	A16M SSKCR/L09
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Veľkosť doštičiek	9 mm
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Dĺžka výčnelku L_1	48 mm
Výška upínania L_2	15,25 mm
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500