


**Garant****CNMM 160616, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250460 HB7120-1
GTIN	4045197928078
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 210 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	2 - 8 mm
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,6 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7120-1
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VR
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie