

Garant**CNMG 120416, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250328 HB7120-1
GTIN	4045197927972
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	M
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Uhlový Polomer	1,6 mm
Lamač triesok	VG
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie