


**Garant****SNMG 190612, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251236 HB7120-1
GTIN	4045197928191
Trieda položky	21G

## Technický opis

Typ	HB7120-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190612

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie