


Garant**CNMM 160624, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VR
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	2,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 210 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	2 - 8 mm
Typ	HB7120-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160624

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie