



## Pneumatický rázový uťahovák, Typ: W2910



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079171 W2910
GTIN	7322590051310
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Výkonný rázový skrutkovač.

Odvádzanie vzduchu cez rukoväť, prepínateľné pre **pravý/ľavý chod**.

- **Výkonná dvojitá príklepová jednotka kladiva.**
- **Nízka hmotnosť s vysokým výkonom.**
- **Kompozitné spojovacie teleso a rukoväť s dlhou životnosťou.**
- **Tri stupne uťahovacieho momentu.**
- **Veľmi ergonomická rukoväť s dobrou izoláciou.**
- **Prepínanie pravého a ľavého chodu pomocou dvoch tlačidiel.**

#### Použitie:

Vhodný na náročné aplikácie.

#### Náhradný diel:

**Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):** Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

### Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	3,3 m/s <sup>2</sup>
Dĺžka	160 mm
Rozsah krútiaceho momentu	150 - 400 Nm
maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9)	M14
Hmotnosť	1,2 kg
Pracovná hlučnosť	89 dB(A)
Označenie výrobcu	W2910
maximálna potreba vzduchu	1020 l/min
Výška	178 mm
Konštrukcia	Pištol
Upínač nástrojov Profil pohonu	□
Upínač nástrojov Rozmery	3/8 palec
maximálne otáčky	6500 min <sup>-1</sup>
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Chod vpravo/vľavo	áno
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Skrutkovač