


**Garant****SNMG 190624, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251338 HB7120-1
GTIN	4045197928337
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Uhlový Polomer	2,4 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	1,5 - 9 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VG
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190624

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie