



Hydraulická ohýbačka rúrok, Typ: 3/8-2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	821150 3/8-2
GTIN	095691365187
Trieda položky	83R

Popis

Prevedenie:

Pevná hydraulická ohýbačka rúrok s uzatvoreným hydraulickým systémom a pružinou spätného chodu pre lepšiu kontrolu piesta. Klzné podložky a ohýbacie segmenty z liatiny, výkonný piest s lisovacím tlakom 450 barov. Kvalitné tesnenia piesta zabraňujú netesnosti a predlžujú životnosť. Klzné podložky s indikátorom uhla ohýbania. Bezpečné ohýbanie rúr pomocou uzatvoreného systému. Špeciálne vyhotovenie páky chráni pred preťažením. Dodanie v uzatvárateľnej drevenej krabici.

Použitie:

Na ohýbanie pozinkovaných a čiernych ocelových rúr, ako aj plynových rúr (3/8-palcových – 2-palcových). Uhol ohýbania do 90°, rúry do maximálnej hrúbky steny 5,5 mm (2-palcová rúra). Obsluha príjemná pre používateľa z dôvodu dlhého zdvihu piesta pri každom pohybe čerpadla. Univerzálne použitie v strojárstve a výrobe zariadení, prácach na systémoch riadenia, zámočníckych prácach.

Obsah:

Po 1 ohýbacom segmente c. 821155: Veľ. 3/8; 1/2; 3/4;
1; 1.1/4; 1.1/2; 2
Klzné teleso c. 821156: 2 ks
Hydraulická ohýbačka rúrok: 1 ks
Obežné kolesá: 3 ks

Technický opis

Počet ohýbacích segmentov	7
Počet klznych podložiek	2
Polomer ohýbania (stred rúry)	45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Počet obežných kolies	3
Počet hydraulických ohýbačiek rúrok	1
pre menovitú šírku rúry	3/8 – 2 palec
maximálna hrúbka steny	5,5 mm
maximálny uhol ohýbania	90 Stupeň
Druh produktu	Ohýbací stroj

Príslušenstvo

Ohýbací segment Typ 1.1/4	821155 1.1/4
Ohýbací segment Typ 3/8	821155 3/8
Ohýbací segment Typ 1/2	821155 1/2
Ohýbací segment Typ 3/4	821155 3/4
Ohýbací segment Typ 2	821155 2
Klzné teleso	821156
Ohýbací segment Typ 1.1/2	821155 1.1/2
Ohýbací segment Typ 1	821155 1