

Garant**TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 6,7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 123225 6,7 |
| GTIN | 4045197845160 |
| Trieda položky | 11E |

Popis**Prevedenie:**

Vyvinuté na použitie pri **velmi vysokých rezných rýchlostiach**. Veľmi vhodné pre stroje s **malým príkonom** a vysokými otáčkami.

- **Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.**
- **Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.**
- **Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.**

Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok zaručujú **vysokú presnosť polohovania a líčovania**. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Na procesne bezpečné používanie vrtákov 12xD sa požaduje predchádzajúce centrovanie pomocou č. 121068 - 121130.

Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB**: objednávka s č. **123226**.

Tvar **HE**: objednávka s č. **123225 + 129100HE**.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ø stopky D_s | 8 mm |
| Celková dĺžka L | 146 mm |
| Dĺžka napínacích drážok L_c | 108 mm |
| Tolerancia menovitého Ø | h7 |

| | |
|---|------------------|
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l_2 | 98 mm |
| Posuv f v oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,15 mm/ot, |
| Menovité $-\varnothing D_c$ | 6,7 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Séria | Master Steel |
| Povrchová úprava | TiAlN |
| Rezný materiál | VHM |
| Prevedenie | 12xD |
| Uhol špičky | 135 Stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie | áno, pri 25 bar |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Pološtandard | áno |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Špirálový vrták |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 160 | P |
| Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 125 | P |
| Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 115 | P |
| Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 105 | P |
| Oceľ $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 65 | P |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | podmienene vhodný | 55 | M |
| GG | vhodný | 100 | K |
| GGG | vhodný | 95 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |

mokrý minimálne

Služby

vhodný

Brúsenie stopky Typ HE

129100 HE