

ROLLER**Súprava jednoručnej ohýbačky rúrok v kufríku z ocel'. plechu****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	821200
GTIN	4044942026359
Trieda položky	84C

Popis**Prevedenie:**

Pevný ohýbací pohon z hliníkového odliatku s mechanickým posunom ozubnice (rýchly posun a rýchly spätný chod), univerzálnym nosičom klzných telies a ohýbacími segmentmi z polyamidu zosilneného sklolaminátom. Uhol ohýbania možný do 180°.

Použitie:

Na ohýbanie mäkkých, neopláštených medených rúr, neopláštených ocelových rúr systému Pressfitting mapress ocel' C, presných ocelových rúr DIN 2391 – 2394 mäkkých, šírých alebo neopláštených, ako aj spojovacích rúr systému Pressfitting.

Obsah:

Ohýbací pohon: 1 ks

Univerzálne klzné teleso: 1 ks

Po 1 ohýbacom segmente na rúrku s vonkajším Ø: Veľ. 12; 15; 18; 22 mm

Polomer ohýbania (stred rúry): Veľ. 36; 55; 72; 86 mm

Technický opis

Polomer ohýbania (stred rúry)	36 mm
Polomer ohýbania (stred rúry)	55 mm
Polomer ohýbania (stred rúry)	72 mm
Polomer ohýbania (stred rúry)	86 mm
Počet Ohýbacie pohony	1

Počet ohýbacích segmentov	4
maximálny uhol ohýbania	180 Stupeň
Materiál Ohýbací pohon	Zinok odlievaný pod tlakom
Druh produktu	Ohýbací stroj