



## Sada kruhových vysekávačov, komplet v puzdre, Rozsah výseku: 3-20mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	832100 3-20
GTIN	3700825601594
Trieda položky	86C

### Popis

#### Prevedenie:

2-zložkový držiak (do veľ. 3 – 20) s pištoľovou rukoväťou s vymeniteľnými presne brúsenými vysekávacími nožmi. Na výrobu tesniacich krúžkov v jednom pracovnom kroku je možné upnúť v držiaku 2 vysekávacie nože s rôznymi priermi.

#### Použitie:

Na dierovanie alebo výrobu kotúčov/krúžkov v jednom pracovnom kroku. Na gumu, kožu, plst', plast, korok, tkaninu alebo podobné materiály.

#### Rozsah balenia:

Po 1 vysekávacom noži Ø č. 832110: 10 ks Veľ. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Možnosti kombinovania vysekávacích nožov vnútorné: vonkajšie (mm): 3–10 vnútorný s 12–20 vonkajší

Nádoba dĺžka × šírka × výška (mm): Plast 140×100×40

#### Upozornenie:

- Použite ako podložku pri prerázaní dreva, kože alebo podobných materiálov.
- Nasledujúce kombinácie nie sú možné: 20 (vnútri) s 22 (vonku); 30 (vnútri) s 32 (vonku); 40 (vnútri) s 42 (vonku); 50 (vnútri) s 52 (vonku).

### Technický opis

Rozsah výseku	3 - 20 mm
---------------	-----------

Druh produktu

Vyrážací nástroj

**Príslušenstvo**

Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 3	832110 3
Držiak pre rozsah výseku 3-20	832120 3-20
Nôž vykružovača	832130
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 6	832110 6
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 8	832110 8
Odpružený strediaci hrot	832140
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 4	832110 4
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 14	832110 14
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 12	832110 12
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 16	832110 16
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 10	832110 10
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 20	832110 20
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 18	832110 18