

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 202305 5,5 |
| GTIN | 4045197931467 |
| Trieda položky | 11X |

Popis

Prevedenie:Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.

Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Upozornenie:**Následný produkt pre č. 202210.**

Technický opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm |
| Tolerancia menovitého Ø | e8 |
| Tvar stopky | HB |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Dĺžka britov L _c | 10 mm |
| Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 750 N/mm ² | 0,04 mm |
| Ø rezných hrán D _c | 5,5 mm |
| Celková dĺžka L | 54 mm |
| Posuv f _z pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm ² | 0,03 mm |
| Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle | 17 mm |
| Ø vôle D ₁ | 5,3 mm |

| | |
|--|-------------------------------|
| Počet zubov Z | 3 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň |
| Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň |
| Povrchová úprava | AlCrN |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Typ | N |
| Hĺbka záberu a _e pre frézovanie | 1×D pri obvodovom frézovaní |
| Hĺbka záberu a _e pre frézovanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 280 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 200 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 120 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 110 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 100 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 70 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 60 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 70 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 50 | M |
| GG(G) | vhodný | 90 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | vhodný | | |

| | |
|-------|-------------------|
| suché | podmienene vhodný |
|-------|-------------------|

| | |
|--------|--------|
| vzduch | vhodný |
|--------|--------|