

**Garant****TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 1,2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	202305 1,2
GTIN	4045197931368
Trieda položky	11X

## Popis

**Prevedenie:**Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.

Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

**Upozornenie:****Následný produkt pre č. 202210.**

## Technický opis

Celková dĺžka L	38 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Tvar stopky	HA
Posuv $f_z$ pre orezávanie v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Počet zubov Z	3
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Dĺžka britov $L_c$	3 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Ø stopky $D_s$	3 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Ø rezných hrán $D_c$	1,2 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6

Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Hliník $> 10 \% \text{ si}$	podmienene vhodný	200	N
Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120	P
Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110	P
Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	100	P
Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70	P
Oceľ $< 1400 \text{ N/mm}^2$	podmienene vhodný	60	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	podmienene vhodný	50	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

