

Garant
TK mikrofréza GARANT Diabolo, TiAlN, Ø DC × L1: 3X18mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	201631 3X18
GTIN	4045197933393
Trieda položky	11X

Popis
Prevedenie:
GARANT Diabolo:

Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov **na tvrdé obrábanie pri vysokom výkone**. Vhodné aj pre **obrábanie elektrolytickou meďou**. Dvojito podbrúsený dvojfazetkový dutý výbrus na vysoko presné tvrdé obrábanie.

Uhol skosenia $\alpha = 16^\circ$.

Tolerancie:

· Ø uvoľnenia: $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm}$.

Upozornenie:

So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, a_p použite redukciu!

Hodnoty pre:

Plná drážka: $a_p = 0,05 \times D \times a_p \text{ korr}$

Orezávanie: $a_p = 0,1 \times D \times a_p \text{ korr}$

Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja! napr.: $vf = 18\,000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

Technický opis

Celková dĺžka L	60 mm
Ø rezných hrán D_c	3 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	18 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h5
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli < 65 HRC	0,025 mm

Dĺžka britov L_c	4,6 mm
Ø stopky D_s	4 mm
Tolerancia menovitého Ø	0 / -0,005
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 65 HRC	0,03 mm
Ø vôle D_1	2,91 mm
Faktor korekcie $a_{p\text{ korr}}$	0,9
Počet zubov Z	2
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Séria	Diabolo
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,1×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	190	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 50 HRC	vhodný	120	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	100	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	72	H

Oceľ < 65 HRC	vhodný	55	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	50	H
Oceľ < 70 HRC	vhodný	45	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
CuZn	podmienene vhodný	140	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		