

HOLEX**Štrbinový dierovač plechov s guľčkovým tlakovým ložiskom, Ø pristrižníka (Ø otvoru): 35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	834160 35
GTIN	2050001756497
Trieda položky	86C

Popis**Prevedenie:**

Pozostáva z matrice, razidla a tlakovej skrutky.

S guľčkovým tlakovým ložiskom a **deliacim razidlom**, ktoré rozdelí výstrižky na 3 časti. Vďaka tomu je možné bezproblémové vyklopenie odpadového materiálu z matrice.

Použitie:

Na dierovanie širokej škály materiálov, ako sú oceľové plechy, plechy V2A, hliníkové plechy, medené plechy atď. Obzvlášť na použitie v ťažko prístupných miestach (napr. veľké plechové panely, rozvodné skrine, poistkové skrine, podružné skrinky, panely armatúr, umývadlá, karosérie automobilov atď.). Nie je vhodné na obrábanie rúr. Pri práci nezabudnite namazať prítlačnú skrutku a matricu.

Obsluha:

- a) pomocou **klúča**.
- b) pomocou **ručnej hydrauliky** č. 834655 veľkosti 1.
- c) pomocou **ručného hydraulického čerpadla** č. 834700. **Od Ø 50 sa odporúča používať hydraulické ručné čerpadlo.**

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

Upozornenie:

- **Pri aktivovaní pomocou hydraulických zariadení vymeňte prítlačné skrutky za ťažné čapy č. 834070 (špeciálne príslušenstvo).**
- **Veľkosť 32 a 35 na perforovanie drezových skriniek z nehrdzavejúcej ocele na upevnenie 1/2 palcových drezových batérií.**

Technický opis

Rozmer cez steny tlakovej skrutky	24 mm
Ø prstrižníka (Ø otvoru)	35 mm
pre hrúbku materiálu (plech st. 37)	2,5 mm
Ø dier, ktoré je nutné predvrtat'	17 mm
Tlaková skrutka	M16×1,5×55
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do	1,75 mm
Druh produktu	Dierovací nástroj

Príslušenstvo

Náhradná tlaková skrutka pre kruhový dierovač Závit Ø / dĺžka 16/55	834040 16/55
Náhradná skrutka prítlaku ložiska pre kruhový dierovač plechu Závit Ø / dĺžka 16/55	834060 16/55