

**HOLEX****Ručný výstružník H7, Menovité -Ø DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	160150 20
GTIN	4045197937339
Trieda položky	120

**Popis****Prevedenie:**

S **ľavotočivou špirálou** 7 – 8° a dlhým nábehom nad 1/5 dĺžky britov. Párny počet zubov s nerovnakým rozstupom pre okrúhly otvor bez známok chvenia. Zaoblené skosenie na valcovej časti reznej hrany vyhladzuje otvor a vedie výstružník.

**Použitie:**

Pre priechodné otvory (nie pre slepé otvory). Vhodné aj pre prerušované otvory.

**Upozornenie:**

Výstružníky **s koncovým výbrusom na prispôsobenie podľa vašich špecifikácií** môžete objednať ako **č. 160200**.

Vhodné vratidlá nájdete pod č. 148350; 148200; 148410 a predĺženiach č. 149400.

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	16 mm
Celková dĺžka L	201 mm
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	100 mm
Počet rezných hrán Z	8
Menovité -Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	120 mm
Tolerancia	H7
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 206 B
Uhol sklonu zubov	7-8 Stupeň

Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Výstružník

### Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		