


Garant**Základná lišta, Typ: 520****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361115 520
GTIN	4045197848970
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Laserová stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov. Bočná drážka pre úpinky a priečne drážky na vyrovnávanie na stole stroja. 5-osový upínač sa modulárne poskladá. Podstatnými komponentmi sú upínacie moduly č. 361105 – 361110, základné lišty č. 361115, vreteno č. 361119, predĺženia vretena č. 361120 a nastavbové čeluste č. 361123 – 361137.

Vhodné pre:

Upínacie moduly č. 361105 - 361110.

Zvláštne príslušenstvo:

Úpinky č. 361165, adaptérová doska pre GARANT ZeroClamp č. 361170, upínací čap č. 360025 veľ. 18M16 a veľ. 18M16/138.

Upozornenie:

Vhodné drážkové kamene je možné nájsť pod č. 375365.
Od veľkosti 650 sú otvory GARANT ZeroClamp dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka L	522 mm
Počet otvorov ZC	3
Šírka B	100 mm
Výška H	40 mm
Hmotnosť	12,5 kg
vhodné pre farebný kód	Xpent0

Séria	Xpent
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Druh produktu	Pomôcka na vyrovnanie

Príslušenstvo

Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 16	375365 16
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 10	375365 10
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 28	375365 28
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16/138	360025 18M16/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16	360025 18M16
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 18	375365 18
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 12	375365 12
Upínacia príložka Typ CS1	361165 CS1
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 22	375365 22
Upínacia príložka Typ CS0	361165 CS0
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 24	375365 24
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 14	375365 14