

Garant**Predsadzovacia čelusť hladká 3/5 s povrchovou úpravou, pre typ: 63****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361144 63
GTIN	4045197849229
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:****Dosadacia plocha 3 mm.**

Prvý upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm.
S povrchovou úpravou.

Výhoda:

Po otočení čeluste je k dispozícii druhý upínací stupeň.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.
Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

Technický opis

Výška h_1	17 mm
Dĺžka čelustí I	12 mm
Dĺžka l_2	9 mm
Dĺžka l_1	9 mm
Šírka čelustí b	63 mm
Výška h_2	15 mm

Výška čelusti h	20 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent0
Druh produktu	Čeluste pre zverák