




## Zverák na brúsenie a kontrolu s vretenom, Šírka čelustí A: 125mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	363550 125
GTIN	4045197313584
Trieda položky	38F

### Popis

#### Prevedenie:

· **Oceľ kalená; na všetkých stranách precízne obrúsená.**

**Pracovné použitie na 4 rôznych stranách** (základné, čelné a bočné plochy).

S vodorovne **zabrúsenou prizmou**.

#### Funkcia:

**Vťahovací systém** – pohyblivá čelusť je vďaka upínaciemu tlaku vťahovaná smerom dolu, čím je vylúčené zdvihnutie alebo chvenie obrobku počas obrábania.

#### Použitie:

Na **presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie**.

#### Presnosť:

Do **0,003 mm** / 100 mm (presnosť systému).

#### Rozsah balenia:

Vrátane ovládacej kľuky.

### Technický opis

Hmotnosť	14,5 kg
Celková dĺžka a	300 mm
maximálny rozsah upínania b	160 mm
Šírka čelustí A	125 mm
Výška čelusti C	43 mm

Celková šířka B	125 mm
Druh produktu	Zverák na kontrolu