

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212802 20/3
GTIN	4045197938916
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Ø D ₃	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOM.060310
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	10,13 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	35 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø rezných hrán D _c	20 mm
Vnútorné chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	38 mm
Uhol rampy α_{\max}	2,26 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	0,3 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	32 mm

Ø stopky D _s h6	20 mm
Celková dĺžka L _{celk}	85 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2