

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212802 16/2
GTIN	4045197938909
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	80 mm
Počet rezných hrán Z	2
Uhol rampy α_{max}	3,73 Stupeň
Dĺžka výčnelku L_1	30 mm
Ø D_3	8 mm
Ø rezných hrán D_c	16 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α_{max}	6,13 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	30 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOM.060310

Víťacie cirkulárové frézy a_p	0,3 mm
Víťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2