

**Garant****Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 35/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212807 35/3
GTIN	4045197939067
Trieda položky	210

**Popis****Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 2,2** s čepeľou č. **674252 veľ. 10IP**.

**Technický opis**

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	20,43 mm
Vnútorne chladenie	áno
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\max}$	68 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	1 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\min}$	58 mm
Ø rezných hrán $D_c$	35 mm
Ø $D_3$	23 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,68 Stupeň

Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	100 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	16 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP