

**Garant****Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212807 40/4
GTIN	4045197939074
Trieda položky	210

**Popis****Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	110 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{\text{max}}$	78 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	50 mm
Ø rezných hrán $D_c$	40 mm
Ø $D_3$	28 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Vítacie cirkulárové frézy $a_p$	1 mm
Dĺžka rampy $L$ pre $\alpha_{\text{max}}$	25,43 mm
Vnútorne chladenie	áno
Počet rezných hrán $Z$	4

Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,35 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	16 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP