

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, Ø D / počet čepielok
Z: 28/2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212809 28/2
GTIN	4045197939159
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	28 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	54 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	13,43 mm
Celková dĺžka L_{celk}	36 mm
Vnútorné chladenie	áno
Uhol rampy α_{max}	2,56 Stupeň
Ø D_3	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Ø D_1 h6	12,5 mm
Počet rezných hrán Z	2

Montážny závit M	M12
Ø D ₂	21 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	44 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	1 mm
Séria	Power Q
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2